

PHILIPS

IMAGEO 可调节射灯 (1个)

智能 LED

全彩

板尺寸: Ø8CM

IP20/金属/黑色



6922341955150



烘托心情的彩光

使用 Philips 智能 LED Imageo 外置黑色射灯的可调节射灯和彩色智能灯照亮家居装饰。此款灯具已连接 WiZ。连上现有 Wi-Fi，通过 WiZ 应用程序或语音进行控制。

安装简便

- 轻松操作，即插即用

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制
- 语音控制让您解放双手

智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制

光的模式

- 数百万种颜色和动态灯光模式
- 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式
- 使用预设的动态灯光模式自定义场景

外形

- 使用可调节射灯头照亮任何地方


产品亮点

轻松操作，即插即用



WiZ 可与现有 Wi-Fi 路由器搭配使用，而无需其他网关。操作简单，只需插入新灯具、下载 WiZ 应用程序即可。现在您已准备就绪！

随时随地进行控制



无论您在何处，都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

语音控制让您解放双手




只需启用与 Google、Alexa 的集成或添加到 Siri Shortcuts，通过语音即可轻松控制灯具。

设定照明时间，对灯具进行自动化控制


根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

数百万种颜色和动态灯光模式



从数百万种光色的调色板中随心选择，在家中营造令人惊艳的氛围。尽情享受动态灯光效果给环境带来的微妙差异。

色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式



可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围内进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

自定义场景



混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过应用程序、语音或者远程调出这种场景。

可调节射灯头



这款射灯的光束角度为 36 度，可作为艺术品或喜爱的室内装饰的重点照明灯。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 可调光: 是

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 金属

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 否
- 随附 LED 灯: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 显色指数 (CRI): ≥90
- 色温: 2200-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称) : 69 lm/W

其他

- 设计用于: 客厅, 餐厅

功耗

- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

- 净重: 0.278 kg
- 总高度: 123 mm
- 总长度: 80 mm
- 总宽度: 105 mm

服务

- 质保: 2 年

技术规格

- 随附灯泡的流明输出: 345
- 光源亮度: 345
- 光色: 2200-6500 (RGB)
- 灯具兼容灯泡类别: A
- 底座/灯头: GU10
- 随附灯泡瓦数: 5
- 更换灯泡的最大瓦数: 5
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: I 类 - 接地
- 光源可更换: 是
- 光源数量: 1

支持的设备

- 兼容灯效功能: Yes
- WiFi: Wireless G
- 规定的支持期限: Minimum of 60 months after introduction date
- 最大配件数: 9999
- 通信协议: 蓝牙, WiFi (2.4GHz)



发行日期: 2025-09-20
版本: 0.152

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com