

PHILIPS

吸顶灯 108 瓦矩形

吸顶灯

2700 - 6500K

白色

可调光; 遥控器

6922341955389



弹指间, 场景氛围随心变幻

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键, 即可灵活便捷地切换不同灯光设置, 尽享每一刻美好时光。

易于使用

- 高效贴心 色温可调节, 且具有记忆功能

照明效果

- 温馨舒适的照明效果

超高品质

- EyeComfort 舒视光

调控

- 附赠遥控器, 方便您使用
- 可通过墙壁开关调节色温
- 60 分钟后自动关闭

产品亮点

高效贴心 色温可调节，且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

温馨舒适的照明效果

营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

附赠遥控器，方便您使用

可选择不同的灯光颜色和调光级别，并在不同的预设光照设置中进行选择。

可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

60 分钟后自动关闭

开启睡眠模式后，灯具将在 60 分钟后自动熄灭，无需再半夜起床关闭灯具。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 其他

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 20,000

环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光, 遥控器

其他特征

- 灯具电流: 600 mA
- 效能: 74 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 4.32 kg
- 高度: 10 cm
- 长度: 90.5 cm
- 宽度: 57.7 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 8000
- 光色: 2700-6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: RF 调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 108
- IP 码: IP20

- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 4.32 kg
- 毛重: 6.24 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929003199409



发行日期: 2024-07-25
版本: 0.115

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com