



# 弹指间,场景氛围随心变幻

Philips LED 多功能吸顶灯时刻为您营造适宜氛围。只需轻点几个遥控器按键,即可灵活便捷地切换不同灯光设置,尽享每一刻美好时光。

# 易于使用

• 高效贴心色温可调节,且具有记忆功能

### 照明效果

• 温馨舒适的照明效果

# 超高品质

· EyeComfort 舒视光

#### 调控

- . 附赠遥控器, 方便您使用
- •可通过墙壁开关调节色温
- .60 分钟后自动关闭

# 产品亮点

# 高效贴心色温可调节, 且具有记忆功能

记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律, 方便您轻松找到适宜的照明模式。

#### 温馨舒适的照明效果

营造温暖舒适的氛围,帮助您休闲放松。

#### **Evecomfort**

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我 们中的许多人以室内活动为主,为家庭提供 熄灭,无需再半夜起床关闭灯具。 合适的照明比以往任何时候都更为重要。 我们的产品符合严格的测试标准,包括闪 烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果,以 确保满足 EveComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的 灯光, 十多年来一直提供稳定的照明质量、 输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。 您的眼睛将得到最好呵护。

# 附赠遥控器, 方便您使用

可选择不同的灯光颜色和调光级别, 并在不 同的预设光照设置中进行选择。

#### 可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

#### 60 分钟后自动关闭

开启睡眠模式后, 灯具将在 60 分钟后自动

# 规格

#### 灯泡特征

- . 预期用途: 室内
- . 灯的外形: 其他
- •可调光:是

#### 设计和外观

- . 颜色: 白光
- 材料: 金属. 塑料

#### 耐用性

- ·平均使用寿命(每天使用 2.7 小时): 15 年 ·风格: 舒适温馨
- · 亮度维持率: 70%
- · 开关循环次数: 20,000
- 标称使用寿命: 15,000

#### 环培

·处理产品: 在产品(经济)寿命结束时,请 根据当地法规处理产品,请勿将产品与普 通生活垃圾一起处理。 正确处理您的产 品将有助干避免对环境和人身健康可能造 , 功率系数: 0.9 成的负面影响。

# 随附其他功能/附件

- •可通过遥控器调节亮度: 是
- •集成 LED: 是
- . 随附遥控器: 是

#### 灯光特征

- . 颜色-致性: 6 SDCM
- ·显色指数 (CRI): 80
- · 色温: 2700-6500 K
- .60% 灯光下的预热时间: 2
- . 光效(额定)(标称): 74 lm/W

# 其他

- •设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室,
- . 类型: 吸顶灯
- · EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光, 遥控器

### 其他特征

・灯具电流: 600 mA

#### 功耗

# 产品尺寸和重量

- ·净重: 4.32 kg
- •总高度: 100 mm
- · 总长度: 905 mm
- · 总宽度: 577 mm

# 服务

. 质保: 1年

# 技术规格

. 光源亮度: 8000

. 光色: 2700-6500

·主电源: AC 220-240

· IP 码: IP20 | 手指保护

·防护等级: I 类 - 接地



发行日期: 2025-08-30 版本: 0.138 Signify 控股有限公司。保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。