

# PHILIPS

## 星球嵌入式灯

筒灯

4000K

高光白



6922341963940



## 卓越的照明和样式

Philips LED Performance 筒灯凭借其坚固的设计和最佳性能，堪称完美灯具，可为任何家庭空间带来高品质照明。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

### 超高品质

- EyeComfort 舒视光

### 安装

- 带连接器的集成式驱动器，易于安装。

### 耐用性

- 使用寿命长达 25,000 小时

# 产品亮点

## **Eyecomfort**

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED

灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## **使用寿命长达 25,000 小时**

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 25,000 小时

# 规格

## **灯泡特征**

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

## **设计和外观**

- 颜色: 白光
- 材料: 金属

## **耐用性**

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 25 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 25,000

## **环境**

- 处理产品: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

## **随附其他功能/附件**

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## **灯光特征**

- 光束角度: 36 °
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 4000 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称) : 85 lm/W

## **其他**

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是

## **其他特征**

- 灯具电流: 28 mA

## **功耗**

- 功率系数: 0.5

## **产品尺寸和重量**

- 净重: 0.13 kg
- 凹面距离: 4 mm
- 总高度: 48 mm
- 总长度: 92 mm
- 总宽度: 92 mm
- 嵌入式吸顶灯开孔: 6.8-7.8 cm x 6.8-7.8 cm

## **服务**

- 质保: 3 年

## **技术规格**

- 直径: 92 mm
- 光源亮度: 300
- 光色: 4000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- 随附灯泡瓦数: 3
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘

**包装尺寸和重量**

- EAN/UPC - 产品: 6922341963940
- 高度: 6 cm
- 净重: 0.13 kg
- 长度: 9.5 cm
- 毛重: 0.16 kg
- 宽度: 9.5 cm



发行日期: 2025-09-13  
版本: 0.125

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)