



# 时尚智能灯

Philips 超薄设计为您轻松打造适合日常生活的灯。这款灯表面较大,采用圆形外观。当蓝色冷光充满房间时,可帮助您提升敏捷性和专注力;灯光调至柔和的暖色之后,可帮助您放松身心。

# 安装简便

• 轻松操作,即插即用

# 智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制
- 语音控制让您解放双手

# 智能功能

- •设定照明时间,对灯具进行自动化控制
- 预设舒适功能

### 光的模式

- 色温可调节(从暖白光到冷白光)以及预设模式
- 使用预设的动态灯光模式自定义场景

# 外形

•设计纤薄、外形时尚

# 产品亮点

# 轻松操作, 即插即用



WiZ 可与现有 Wi-Fi 路由器搭配使用,而无需其他网关。操作简单,只需插入新灯具、下载 WiZ 应用程序即可。现在您已准备就绪!

### 随时随地进行控制



无论您在何处,都可以使用智能手机控制WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和Android。

### 语音控制让您解放双手



只需启用与 Google、Alexa 的集成或添加到 Siri Shortcuts,通过语音即可轻松控制灯具。

# 设定照明时间, 对灯具进行自动化控制

根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间,灯具将在您到家之前打开,在您不需要时关闭。

### 预设舒适功能



使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能,全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。 当您需要唤醒活力和集中精力时,WiZ 将为您提供明亮日光,并平稳过渡到柔和暖白光,帮助您放松身心、安然入睡。

# 色温可调节 (从暖白光到冷白光) 以及预设 模式



可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白 光等多种范围中进行选择,或者直接从"全 神贯注"和"放松休息"等预设模式中进行选 择,为您的活动营造最佳氛围。

# 自定义场景



混合使用不同彩色光和白光模式,为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过应用程序、语音或者远程调出这种场景。

### 超薄设计



此款灯具设计简约,外形纤薄,能轻松融入 任何室内装饰风格。

# 规格

### 灯泡特征

- . 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形
- 可调光: 是

# 设计和外观

- . 颜色: 白光
- 材料: 塑料

### 耐用性

- ·平均使用寿命(每天使用 2.7 小时): 20 年
- . 亮度维持率: 70%
- · 开关循环次数: 20,000
- 标称使用寿命: 20,000

### 随附其他功能/附件

- •可通过遥控器调节亮度: 是
- •集成 LED: 是
- . 随附遥控器: 否

### 灯光特征

- . 颜色-致性: <6 SDCM
- . 显色指数 (CRI): ≥80
- · 色温: 2700-6500 K
- .60% 灯光下的预热时间: 2
- ·光效(额定)(标称):109 lm/W

# 其他

- •设计用于:客厅,餐厅,卧室,儿童房
- · EyeComfort: 是

### 其他特征

· 灯具电流: 155 mA

### 功耗

- . 功率系数: 0.9
- · 电压: 220-240 V

# 产品尺寸和重量

- ·净重: 2.3 kg
- · 总高度: 28 mm
- · 总长度: 550 mm
- · 总宽度: 550 mm

# 服务

. 质保: 2年

#### 技术规格

- · 直径: 550 mm
- 光源亮度: 3500
- . 光色: 2700-6500
- . 随附灯泡瓦数: 32
- · IP 码: IP20 | 手指保护
- ·防护等级: II 类 双重绝缘

#### 支持的设备

- ·兼容灯效功能: Yes
- · WiFi: Wireless G
- · 规定的支持期限: Minimum of 60 months after introduction date
- . 最大配件数: 9999
- ·通信协议: 蓝牙, WiFi (2.4GHz)



发行日期: 2025-08-30 版本: 0.164 Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。