

PHILIPS

灯泡 63 瓦 A60M
E27

LED

6500/3000K

850 流明

15000 小时

6922341971877



借助现有开关，即可为一盏灯 赋予两种灯光模式。

在室内为您的各种活动营造适宜的氛围。使用 Philips 色温变换球泡 LED 灯，即可在明亮光线、自然光线和舒适暖光之间进行轻松切换。借助现有开关即可实现。

优质光源

- 无可见闪烁

不仅仅局限于照明的灯具

- 无需安装调光器或其他设备

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 专为舒适用眼而设计

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

即插即用



无需额外装置或调光开关。此灯泡不适合与调光开关搭配使用。若装于调光灯座上，调光开关需设置为 100% 亮度。

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造完美氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 100,000
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 150 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000–6500 K
- 标称光通量: 850 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 865/830 | CCT of 6500K/3000K
- 光效 (额定) (标称) : 106 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort
- 其他功能: 色温变换球泡

包装信息

- EAN: 6922341971877
- EOC: 692234197187700
- 产品名称: LED SSW A60 8-63W E27 WH-CDL 1PF/12 CN

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: AC 220-240 V
- 瓦数当量: 63 W
- 功耗: 8 W

产品尺寸和重量

- 总高度: 111 mm
- 总长度: 111 mm
- 总宽度: 61 mm

技术规格

- 频率: 50

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341971877
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 13.7 cm
- 长度: 6.1 cm
- 宽度: 6.1 cm



发行日期: 2025-08-30
版本: 0.92

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。
本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com