

PHILIPS

灯带 5 米

灯带

6500K

白色

6922341975639

产品信息

产品尺寸



产品参数 LS080低压灯带

瓦数/米 (W/m)	6			8		
流明/米 (lm/m)	560	600	600	840	900	900
灯珠数量 (颗/m)	60			120		
显色指数	>80					
色温 (K)	3000	4000	6500	3000	4000	6500
光束角	120°					
寿命 (小时)	20000					
防护等级	IP20					
电压 (V)	24					
长度 (mm)	5000					
宽度 (mm)	8					
厚度 (mm)	1.4					
重量 (g)	47.5	47.5	47.5	55	55	55
材质	FPCB					

配件: 变压器, 电源线, 转接头

舒适护眼的 LED 灯

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

专为客厅和卧室照明设计

- 营造时尚热情的氛围

照明效果

- 光线明亮且分布均匀

安全

- 环保安全材料

产品亮点

营造时尚氛围



这款灯具按照现代人的品位、潮流和生活方式而设计，能够完美融入您的家居装饰，营造出您梦寐以求的局部氛围。

环保安全材料

由环保和对儿童安全的材料制成，精心呵护您的安全和未来。

光线明亮且分布均匀

为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 20 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 120°
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

灯串/灯带

- 可延展性: 是

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 走廊
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 灯带
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 1460 mA
- 效能: 110 lm/W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.055 kg
- 高度: 0.14 cm
- 长度: 500 cm
- 宽度: 0.8 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 900
- 光色: 6500
- 主电源: 24
- 灯具可调光: 否
- LED: 否
- 随附灯泡瓦数: 35
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341975639
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg

- 高度: 1.5 cm
- 长度: 11.5 cm
- 宽度: 11.5 cm



发行日期: 2025-03-11
版本: 0.111

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com