

PHILIPS

Portrait 智能补光台灯

智能 LED

可调节的白光

自动调节亮度

双区域灯光效果



6922341979866



视频通话的理想之选

一盏灯，多种用途！我们的多功能 Portrait 智能补光台灯采用双照明区域设计，非常适合放置在桌面上用于工作照明、视频通话，甚至可以用作床头灯，营造轻松舒适的氛围。只需旋转灯头即可从桌面照明切换为视频通话照明。专门设计的漫射器可产生柔和、可调节的环形光线，让您在视频通话时呈现最佳状态。内置亮度传感器，可用来检测环境光线亮度，并在您长时间工作时自动调节工作照明，呵护您的双眼。简约纯净的几何设计适合任何家居装饰。Portrait 智能台灯可实现 WiZ 互联，因而可以与 WiZ 生态系统中的其他灯具结合使用，非常易于控制。使用 Philips Portrait 智能台灯，在家中任何区域营造理想氛围。

安装简便

- 轻松设置智能照明功能

智能控制功能

- 即使没有调光器，也可调节智能灯具亮度

智能功能

- SpaceSense™ 专享灯具，随动即亮

智能设备

- 可使用任何 Matter 智能家居平台进行控制

光的模式

- 色温可调节暖白光至冷白光为您营造适宜氛围
- 双区域灯光适用于集中精力、视频通话或营造氛围
- 自动调节灯亮度

6922341979866

外形

- 倾斜灯头即可切换为视频通话照明

产品亮点

即时设置



将 WiZ 灯具连接到 Wi-Fi 网络，立享智能功能提供的便利。设定灯光自动开启和关闭方案，不在家时也可以轻松控制灯具。无需安装集线器或网关等其他硬件！

智能调光



使用智能手机、WiZ 控制配件或仅用语音即可轻松将灯光调至所需的亮度水平。无需安装昂贵的调光器！

使用 SpaceSense 功能实现灯光自动化



WiZ 的 SpaceSense 技术为灯具新增移动传感器功能。只要房间内至少有两盏 WiZ 灯，即可在 WiZ 应用中激活 SpaceSense 功能，这样灯具就可以检测活动，并自动打开或关闭。轻松简单。SpaceSense™，非凡之选。WiZ，点亮智慧生活。

可使用任何 Matter 智能家居平台进行控制



本产品已获得 Matter 认证，可通过 Google Home、Amazon Alexa、Apple Home 或任何其他基于 Matter 的智能家居平台轻松操控。

暖白光至冷白光以及预设模式



可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围内进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

双区域灯光效果



WiZ Portrait 台灯采用双区域灯光设计，具有多种用途。水平放置时，向下照射的灯光适于集中精力，向上照射的灯光则用于营造氛围。垂直放置时，使用正面光线进行视频通话，背光则用来营造氛围。一灯多用，物超所值！

自动调节亮度



呵护双眼，舒适无忧 — 全天为您提供合适的灯光亮度。WiZ Portrait 台灯内置亮度传感器，可用来检测环境光线亮度，并在您长时间工作时自动调节工作照明。

倾斜灯头用于视频通话照明



要进行视频通话吗？只需倾斜 WiZ Portrait 台灯的头部即可从桌面照明切换到视频通话照明。专门设计的漫射器可产生柔和、可调节的环形光线，让您在视频通话时呈现最佳状态。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 矩形
- 可调光: 是

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 25 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 25,000

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): ≥90
- 色温: 2700-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称) : 60 lm/W

其他

- 设计用于: 儿童房, 书房
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 2000 mA

功耗

- 电压: 5 V

产品尺寸和重量

- 净重: 1.4 kg
- 总高度: 380 mm
- 总长度: 204 mm
- 总宽度: 195 mm

服务

- 质保: 2 年

技术规格

- 光源亮度: 600
- 光色: 2700-6500
- 随附灯泡瓦数: 10
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: III 类 - 安全的超低电压

支持的设备

- 兼容灯效功能: Yes
- WiFi: Wireless G
- 规定的支持期限: Minimum of 60 months after introduction date
- 最大配件数: 9999
- 通信协议: 蓝牙, WiFi (2.4GHz)

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341979866
- 净重: 1.46 kg
- 毛重: 2.08 kg
- 高度: 41.5 cm
- 长度: 21.3 cm
- 宽度: 24.3 cm



发行日期: 2025-08-30
版本: 0.136

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。
本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com