



智能照明技术让您舒适享 受日常生活

时尚简洁的线形灯具勾勒出环境光路的轮廓。Philips 为打造无中心片式设计的高品质空间,推出了全新磁性系统产品。其采用独有专利 GentleBright 技术以及专业的双区域漫射设计,精准控制灯具,有效过滤杂散光,减少眩光,带来舒适明亮的纯净光线! 嵌入式无装饰跟踪器可搭配高度灵活的多模块应用,适用于无限安装场景,时尚百搭,彰显专属生活感,引领当代时尚照明,装点现代空间之美!

专为客厅和卧室照明设计

. 营造时尚热情的氛围

与您的室内装饰出色融合

. 装饰性金属外观

易于使用

. 易于安装、使用安全

产品亮点

营造时尚氛围



这款灯具按照现代人的品位、潮流和生活方式而设计,能够完美融入您的家居装饰,营造出您梦寐以求的局部氛围。

易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全 测试,采用防脱落螺钉,具有坚固耐用的设 计和其他重要安全功能。

装饰性金属外观

金属外观增添了现代气息。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- . 灯的外形: 矩形

设计和外观

- 颜色: 黑色
- •材料: 金属

耐用性

- · 平均使用寿命(每天使用 2.7 小时): 25 年
- · 亮度维持率: 70%
- 标称使用寿命: 25,000

环境

·处理产品: 在产品(经济)寿命结束时,请根据当地法规处理产品,请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- •可通过遥控器调节亮度: 否
- •集成 LED: 否
- . 随附遥控器: 否

灯光特征

.60% 灯光下的预热时间: 2

其他

- •设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室, 大厅
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 轨道灯

产品尺寸和重量

- ·净重: 2.196 kg
- · 总高度: 53 mm
- · 总长度: 2.000 mm
- · 总宽度: 27.2 mm

服务

. 质保: 3年

技术规格

- · 光源亮度: NA
- . 主电源: 48
- 灯具可调光: 否
- · IP 码: IP20 | 手指保护
- . 防护等级: Ⅲ 类 安全的超低电压

包装尺寸和重量

- · EAN/UPC 产品: 6922341981715
- · 净重: 2.2 kg
- ·毛重: 2.36 kg
- · 高度: 3.5 cm
- ·长度:6cm
- · 宽度: 208 cm



发行日期: 2025-08-30 版本: 0.143 Signify 控股有限公司。保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。