

# PHILIPS

Garnet 吸顶灯 40  
瓦

吸顶灯

4000K

黑色



6922341981845



## 借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

变换房间的氛围从未如此简单。Philips 色温变换球泡 LED 吸顶灯可通过三种独特的设置来营造氛围。主光线和间接光线完美结合，您可以随心选择，为聚会、全神贯注和温馨时刻营造理想氛围。无需安装调光器或其他设备，借助现有开关即可实现。

### 易于使用

- 轻松安装

### 照明效果

- 间接光
- 三区域灯光
- 柔和协调的光线

### 超高品质

- EyeComfort 舒视光

# 产品亮点

## 轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

## 间接光

火山熔岩灯罩可以装饰您的空间并柔和地反射光线。

## 三区域灯光

三区域光源让您可以灵活营造理想氛围。

## 柔和协调的光线

间接光和直接光恰当组合，可让整个空间充满舒适暖光，无眩光。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

## 设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

## 耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 20 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 20,000
- 标称使用寿命: 20,000

## 环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 4000 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效（额定）(标称) : 95 lm/W

## 其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 200 mA

## 功耗

- 功率系数: 0.9

## 产品尺寸和重量

- 净重: 1.23 kg
- 总高度: 99 mm
- 总长度: 500 mm
- 总宽度: 500 mm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 直径: 500 mm
- 光源亮度: 3800
- 光色: 4000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘

6922341981845



发行日期: 2025-08-30  
版本: 0.180

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。  
本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)