

吸顶灯 24 瓦

吸顶灯

4000/6500/2700K

白色

色温变换球泡

6941970600682



借助现有开关，即可为一盏灯赋予三种光照设置。

在室内为您的各种活动营造适宜的氛围。使用 Philips 色温变换球泡 LED 吸顶灯，无需安装调光器或其他设备，借助现有开关，即可在明亮光线、自然光线和舒适暖光之间进行轻松切换。柔和的光线还可呵护您的眼睛。

易于使用

- 记住您最喜爱的模式以便于选择

照明效果

- 温馨舒适的照明效果

超高品质

- EyeComfort 舒视光
- 易于清洗

调控

- 可通过墙壁开关调节色温

产品亮点

记住您最喜爱的模式以便于选择

无论您偏爱适于夜晚的温暖光辉还是适于集中精力的明亮白光，系统都会记住您的最爱以便于选择。

温馨舒适的照明效果

营造温暖舒适的氛围，帮助您休闲放松。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、

输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

易于清洗

材质光滑、易于清洁，全方位为您营造别具吸引力的家居环境。

可通过墙壁开关调节色温

使用墙壁开关可轻松切换不同光色。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品 (经济) 寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700-4000-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称) : 83 lm/W

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 色温变换球泡

其他特征

- 灯具电流: 230 mA

功耗

- 功率系数: 0.5

产品尺寸和重量

- 净重: 0.72 kg
- 总高度: 75 mm
- 总长度: 390 mm
- 总宽度: 390 mm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 直径: 390 mm
- 光源亮度: 2000
- 光色: 4000/6500/2700
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: I 类 - 接地



发行日期: 2025-08-30
版本: 0.126

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。
本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com