

# PHILIPS

## 吸顶灯

智能 LED

可调节的白光

CL703

深灰色



6941970600736



## 日常生活智能照明

WiZ 家居照明轻松为您打造理想的家居环境。只需通过 WiZ 控制功能简单操作一下，即可完全自定义设置吸顶灯的时间表和昼夜节律

### 智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制
- 语音控制让您解放双手

### 智能功能

- 预设舒适功能
- SpaceSense™ 专享灯具，随动即亮

### 智能设备

- 设置设备自动操作时间表

### 光的模式

- 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式
- 使用预设的动态灯光模式自定义场景

# 产品亮点

## 随时随地进行控制



无论您在何处，都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

## 语音控制让您解放双手



只需启用与 Google、Alexa 的集成或添加到 Siri Shortcuts，通过语音即可轻松控制灯具。

## 预设舒适功能



使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能，全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。当您需要唤醒活力和集中精力时，WiZ 将为您提供明亮日光，并平稳过渡到柔和暖白光，帮助您放松身心、安然入睡。

## 使用 SpaceSense 功能实现灯光自动化



WiZ 的 SpaceSense 技术为灯具新增移动传感器功能。只要房间内至少有两盏 WiZ 灯，即可在 WiZ 应用中激活 SpaceSense 功能，这样灯具就可以检测活动，并自动打开或关闭。轻松简单。SpaceSense™，非凡之选。WiZ，点亮智慧生活。

## 设置设备自动操作时间表

将设备设置为根据每日活动打开/关闭，实现节能效果

## 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式



可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围内进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

## 自定义场景



混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过应用程序、语音或者远程调出这种场景。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 矩形

## 设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 108
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

## 其他特征

- 灯具电流: 550 mA
- 效能: 76 lm/W

## 功耗

- 功率系数: 0.9
- 电压: 220-240 V

## 产品尺寸和重量

- 净重: 3.8 kg
- 高度: 11 cm
- 长度: 90.6 cm
- 宽度: 57.6 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 8300
- 光色: 2700-6500
- 灯具可调光: 无线调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 108
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类



发行日期: 2025-04-19  
版本: 0.93

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。  
本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)