

PHILIPS

CL950 吸顶灯 140 瓦
矩形

吸顶灯

2700 - 6500K

白色

色温变换球泡

6941970613354



舒适护眼的 LED 灯

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

优质光源

- EyeComfort – 护眼灯具

超高品质

- EyeComfort 舒视光

呵护眼睛

- 3D 背光可抑制对比眩光

产品亮点

EyeComfort – 护眼灯具



劣质灯光会造成眼睛疲劳。很多人长时间在室内活动，因此选择适合您的家居环境的

灯具尤为重要。我们的产品符合极为严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。此 Philips LED 灯具在使用寿命期间始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

3D 背光

除主光源外，背面附加的间接光源可照亮天花板的昏暗区域，降低空间的明暗对比度，从而抑制对比眩光，提供舒适的光线

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 可调光: 是

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 15 年
- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品 (经济) 寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 97
- 色温: 2700-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称) : 67 lm/W

其他

- 设计用于: 客厅
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort
- 其他功能: 色温变换球泡

其他特征

- 灯具电流: 700 mA

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 9.5 kg
- 总高度: 90 mm
- 总长度: 970 mm
- 总宽度: 650 mm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 光源亮度: 9500
- 光色: 2700-6500
- 主电源: AC 220-240
- IP 码: IP40 | 线路保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘

包装尺寸和重量

- 净重: 8.7 kg
- 毛重: 10.65 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-08-30
版本: 0.62

Signify 拥有所有权利。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com