

PHILIPS

吸顶灯 CL927

智能 LED

可调节的白光

IP40/金属；塑料/银色

6941970645959



轻松控制灯具：尽享便捷体验

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制。

智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制

光的模式

- 色温可调节暖白光至冷白光为您营造适宜氛围

产品亮点

随时随地进行控制

无论您在何处，都可以使用智能手机控制设备。即便您在离开家时忘记关闭设备也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

设定照明时间，对灯具进行自动化控制

根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

暖白光至冷白光以及预设模式



可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围中进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 可调光: 是

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): ≥ 95
- 色温: 2700-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称): 68 lm/W

其他

- 设计用于: 客厅, 厨房, 餐厅, 卧室
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 380 mA

功耗

- 功率系数: 0.9
- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

- 净重: 2.5 kg
- 总高度: 80 mm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 直径: 600 mm
- 光源亮度: 5500
- 光色: 2700-6500
- 随附灯泡瓦数: 80
- IP 码: IP40 | 线路保护
- 防护等级: I 类 - 接地

支持的设备

- 兼容灯效功能: Yes
- WiFi: Wireless G
- 规定的支持期限: Minimum of 60 months after introduction date
- 最大配件数: 9999
- 通信协议: 蓝牙, WiFi (2.4GHz)

包装尺寸和重量

- 净重: 2.5 kg
- 毛重: 2.5 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-09-03
版本: 0.89

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com