

PHILIPS

3 英寸嵌入式灯 5.5 瓦
90 毫米

筒灯

2700/4000/6500K

白色

多色温；色温变换球泡

6941970650274



优质 LED 灯, 减少 50% 眩光

Meson 舒适系列专为提供明亮且护眼的光线而设计。这款筒灯采用先进的光学技术, 旨在营造一个舒适的视觉环境, 有效减少眼睛疲劳和不适。让您在家中享受柔和、均匀的光线, 同时减少眩光的影响。

优质光源

- EyeComfort – 护眼灯具

照明效果

- 光照分布均匀

产品亮点

EyeComfort – 护眼灯具



劣质灯光会造成眼睛疲劳。很多人长时间在室内活动，因此选择适合您的家居环境的灯具尤为重要。我们的产品符合极为严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。此 Philips LED 灯具在使用寿命期间始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。

光照分布均匀

光线均匀一致地洒满整个房间。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 可调光: 否

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 7,500
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境 and 人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 90°
- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称) : 52 lm/W

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 走廊
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort
- 其他功能: 多色温, 色温变换球泡

其他特征

- 灯具电流: 37 mA

功耗

- 功率系数: 0.5
- 瓦数: 5.5 W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.045 kg
- 开孔长度: 7.5 cm
- 开孔宽度: 7.5 cm
- 高度: 4 cm
- 凹面距离: 50 mm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 直径: 90 mm
- 光源亮度: 2700K: 2854000K/6500K: 335
- 光色: 2700/4000/6500
- 主电源: AC 220-240
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘
- 光源数量: 1

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970650274
- 净重: 0.05 kg
- 毛重: 0.07 kg

- 高度: 9.1 cm
- 长度: 4.8 cm
- 宽度: 9.1 cm



发行日期: 2025-10-04
版本: 0.152

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com