

# PHILIPS

## Becken 嵌入式灯

筒灯

6500/2700/4000K

白色

6941970665841



## 借助现有开关，即可为一盏灯 赋予三种光照设置。

在室内为您的各种活动营造适宜的氛围。使用 Philips 色温变换球泡 LED 筒灯，即可在明亮光线、自然光线和舒适暖光之间进行轻松切换。柔和的光线还可呵护您的眼睛。无需安装调光器或其他设备。借助现有开关即可实现。

### 与您的室内装饰出色融合

- 富有表现力的优雅形状

### 照明效果

- 光线明亮且分布均匀

### 安全

- LED 灯保护罩实现了最佳光源隔离，确保安全性

### 超高品质

- EyeComfort 舒视光

# 产品亮点

## 富有表现力的优雅形状

简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

## 光线明亮且分布均匀

为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

## LED 灯保护罩实现了最佳光源隔离，确保安全

保护 LED 本身，以确保在运输和安装时受到保护。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内

## 设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属

## 耐用性

- 开关循环次数: 12,500
- 标称使用寿命: 25,000

## 环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境 and 人身健康可能造成的负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 光束角度: 36°
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 2700-4000-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2

## 其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

## 其他特征

- 灯具电流: 45 mA

## 功耗

- 功率系数: 0.5
- 功耗: 6

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.125 kg
- 凹面距离: 250 mm
- 总高度: 50 mm
- 嵌入式吸顶灯开孔: 7.5-7.8 cm x 7.5-7.8 cm

## 服务

- 质保: 3 年

## 技术规格

- 直径: 85 mm
- 光源亮度: 6500K:360, 4000k:360, 2700K:320
- 光色: 6500/2700/4000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘
- 光源数量: 1

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970665841
- 净重: 0.11 kg
- 毛重: 0.27 kg
- 高度: 8.5 cm
- 长度: 10.5 cm
- 宽度: 10.5 cm



发行日期: 2025-10-04  
版本: 0.270

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)