

PHILIPS


吸顶吊扇灯 36 瓦 (风扇) + 48 瓦 (吸顶灯)

超高能效

2700//6500K

白色

6941970667661



舒适护眼的 LED 灯

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

优质光源

- EyeComfort – 护眼灯具

调控


- 可调节色温和亮度

呵护眼睛

- 优质 LED 灯让房间充满生动色彩

产品亮点

EyeComfort – 护眼灯具



劣质灯光会造成眼睛疲劳。很多人长时间在室内活动，因此选择适合您的家居环境的灯具尤为重要。我们的产品符合极为严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。此 Philips LED 灯具在使用寿命期间始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。

可调节色温和亮度

调节色温和亮度可以改变房间的氛围和情调，让光线适应不同的活动需求。

优质 LED 灯

这款 Philips 灯具集成了高级 LED 技术。即开即亮，提供出色的光输出，让房间充满生动色彩，帮助孩子在绘画或阅读时识别颜色。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时) : 15 年
- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

其他特征

- 灯具电流: 450 mA
- 风扇流量: 170 m³/h
- 风扇效率: 4.65

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 7.3 kg
- 总高度: 390 mm

环境

- 处理产品: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 直径: 530 mm
- 光源亮度: 3400&4000K
- 光色: 2700-6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 是
- IP 码: IP40 | 线路保护
- 防护等级: I 类 - 接地

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 97
- 色温: 2700-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称) : 70 lm/W

包装尺寸和重量

- 净重: 7.3 kg
- 毛重: 7.3 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0

其他

- 设计用于: 餐厅
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶吊扇灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort, UltraEfficient



发行日期: 2025-10-04
版本: 0.88

Signify 拥有所有权利。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证, 也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。
本文档中提供的信息不作为任何商业要约, 也不构成任何报价或合同的一部分, 除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com