

PHILIPS

吸顶灯 50 瓦

吸顶灯

4000/2700/6500K

白色

6941970667982



弹指间, 场景氛围随心变幻

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源, 在照亮空间的同时, 给您的眼睛提供悉心呵护。

优质光源

- EyeComfort – 护眼灯具

专为客厅和卧室照明设计

- 营造时尚热情的氛围

调控

- 可调节色温和亮度

产品亮点

EyeComfort – 护眼灯具



劣质灯光会造成眼睛疲劳。很多人长时间在室内活动，因此选择适合您的家居环境的

灯具尤为重要。我们的产品符合极为严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。此 Philips LED 灯具在使用寿命期间始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。

可调节色温和亮度

调节色温和亮度可以改变房间的氛围和情调，让光线适应不同的活动需求。

营造时尚氛围



这款灯具按照现代人的品位、潮流和生活方式而设计，能够完美融入您的家居装饰，营造出您梦寐以求的局部氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 可调光: 是

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境 and 人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 97
- 色温: 2700-4000-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称): 70 lm/W

其他

- 设计用于: 卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 灯具电流: 270 mA

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 2.15 kg
- 总高度: 40 mm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 直径: 500 mm
- 光源亮度: 3500
- 光色: 4000/2700/6500
- 主电源: AC 220-240
- IP 码: IP40 | 线路保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘

包装尺寸和重量

- 净重: 2.15 kg
- 毛重: 2.15 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-10-04
版本: 0.145

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com