

# PHILIPS

嵌入式灯 5.5 瓦 84 毫米

筒灯

6500K

白色

6941970693936



## 优质 LED 灯, 减少 50% 眩光

Meson 舒适系列专为提供明亮且护眼的光线而设计。这款筒灯采用先进的光学技术，旨在营造一个舒适的视觉环境，有效减少眼睛疲劳和不适。让您在家中享受柔和、均匀的光线，同时减少眩光的影响。

### 优质光源

- EyeComfort – 护眼灯具

### 照明效果

- 光照分布均匀

# 产品亮点

## EyeComfort – 护眼灯具



劣质灯光会造成眼睛疲劳。很多人长时间在室内活动，因此选择适合您的家居环境的灯具尤为重要。我们的产品符合极为严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。此 Philips LED 灯具在使用寿命期间始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。

### 光照分布均匀

光线均匀一致地洒满整个房间。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内

## 设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

## 耐用性

- 开关循环次数: 7,500
- 标称使用寿命: 15,000

## 环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 光束角度: 90 °
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效 (额定) (标称) : 65 lm/W

## 其他

- EyeComfort: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 45 mA

## 功耗

- 功率系数: 0.5
- 功耗: 5.5

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.066 kg
- 凹面距离: 50 mm
- 总高度: 50 mm
- 嵌入式吸顶灯开孔: 7.1-7.7 cm x 7.1-7.7 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 直径: 84 mm
- 光源亮度: 360
- 光色: 6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: II 类 - 双重绝缘
- 光源数量: 1

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970693936
- 净重: 0.07 kg
- 毛重: 0.09 kg
- 高度: 9 cm
- 长度: 9.4 cm
- 宽度: 7 cm

6941970693936



发行日期: 2025-09-03  
版本: 0.114

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)