

PHILIPS

灯带 5 米

灯带

3500K

白色

6941970698832



舒适护眼的 LED 灯

出色的光学性能实现均匀照明

专为客厅和卧室照明设计

- 休闲与社交的理想之选

照明效果

- 自然漫射光

耐用性

- 品质卓越，经久耐用，历久弥新

产品亮点

休闲与社交的理想之选

对任何家庭而言，客厅都是家的中心，是全家人的休闲和社交场所。因此，客厅和卧室的照明应该能够灵活轻松地适应全天的不同应用场景。巧妙利用不同光源位置和光线层次，有助于营造出空间感和温馨感。

自然漫射光

光线柔和，可有力避免眩光、强烈、直射和令人不适的光线。

经久耐用

采用精选的坚固材料制成，兼具耐用性和美观性。专为持久性能而打造。一次安装，长久使用，无需担心更换，尽享长久使用寿命。高品质材料经过 UV 烘烤、高温等耐久性测试，确保其耐用性

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 可调光: 否

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 15,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 否
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 322 °
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 95
- 60% 灯光下的预热时间: 2

其他

- 设计用于: 卧室, 餐厅, 家庭办公室, 客厅
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 灯带
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 灯具电流: 2042 mA

产品尺寸和重量

- 净重: 0.26 kg
- 高度: 0.42 cm
- 长度: 500 cm
- 宽度: 1 cm

服务

- 质保: 6 年

技术规格

- 光源亮度: 680
- 光色: 3500
- 主电源: DC 24
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: III 类 – 安全的超低电压

包装尺寸和重量

- EAN/UPC – 产品: 6941970698832
- 净重: 0.26 kg
- 毛重: 0.33 kg
- 高度: 19.5 cm
- 长度: 19.5 cm
- 宽度: 2.5 cm



发行日期: 2025-10-04
版本: 0.85

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com