

PHILIPS

片状吸顶灯 60 瓦方形

吸顶灯

2700 - 6500K

银色

可调光; 遥控器



6947830439973



弹指间，场景氛围随心变幻

每时每刻为您营造如意的氛围。我们的一体式优质吸顶灯附带一款精巧易用的遥控器，供您轻松选择各种灯光设置，管理多层次的灯光变幻。凭借这一新颖诱人的设计，您可以随心布置各种风格的场景

易于使用

- 高效贴心色温可调节，且具有记忆功能
- 使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具

照明效果

- 多层次视觉效果动态分层设计

超高品质

- 采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀

调控

- 4 种预设场景

产品亮点

高效贴心色温可调节，且具有记忆功能
记录您对各种灯光设置最钟爱的使用旋律，方便您轻松找到适宜的照明模式。

使用遥控器延迟 10 秒关闭灯具
当您使用遥控器关闭灯具时，会有 10 秒的延迟时间，以方便您离开房间。

多层次视觉效果动态分层设计
动态分层设计会产生别致的灯光效果，让您的房间创意十足。

采用优质切面水晶，光效更为辉灿闪耀
切面水晶为您的房间平添一丝精致复古魅力。

4 种预设场景
多种预设场景方便您为各种场合轻松营造适宜的氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 15,000
- 标称使用寿命: 20,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境 and 人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700-6500 K
- 60% 灯光下的预热时间: 2
- 光效（额定）（标称）: 80 lm/W

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光, 遥控器

其他特征

- 灯具电流: 300 mA

产品尺寸和重量

- 净重: 5.8 kg
- 总高度: 86 mm
- 总长度: 700 mm
- 总宽度: 700 mm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 光源亮度: 4800
- 光色: 2700-6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 是
- IP 码: IP20 | 手指保护
- 防护等级: I 类 - 接地

包装尺寸和重量

- 净重: 5.8 kg
- 毛重: 6.6 kg
- 高度: 0 mm
- 长度: 0 mm
- 宽度: 0 mm



发行日期: 2025-09-20
版本: 0.185

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com