



舒适护眼的 LED 灯

Philips EyeComfort LED 筒灯配有舒适的光源,在照亮空间的同时,为您的眼睛提供悉心呵护。

安全

. 使用安全, 无火焰或烟雾

耐用性

• 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

使用安全, 无火焰或烟雾

有相关消防安全标准。

使用寿命长达 15,000 小时

安全设计有效避免烟雾或火灾风险,符合所 借助 Philips LED 技术,产品的使用寿命可 长达 15.000 小时。

规格

灯泡特征

. 预期用途: 室内 . 灯的外形: 圆形

设计和外观

. 颜色: 白光 . 材料: 塑料

耐用性

• 平均使用寿命(每天使用 2.7 小时): 15 年 • 总高度: 35 mm

. 亮度维持率: 70% · 开关循环次数: 7.500 • 标称使用寿命: 15,000

·处理产品: 在产品(经济)寿命结束时,请 ·质保: 1年 根据当地法规处理产品,请勿将产品与普 通生活垃圾一起处理。 正确处理您的产 品将有助于避免对环境和人身健康可能造 . 直径: 115 mm 成的负面影响。

随附其他功能/附件

- •可通过遥控器调节亮度: 否
- •集成 LED: 是
- . 随附遥控器: 否

灯光特征

- . 光束角度: 100°
- . 颜色一致性: 6 SDCM
- ·显色指数 (CRI): 80
- . 色温: 3000 K
- •60% 灯光下的预热时间: 2
- . 光效(额定)(标称): 71 lm/W

其他

- •设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- · EyeComfort: 是

其他特征

. 灯具电流: 55 mA

功耗

. 功率系数: 0.5

产品尺寸和重量

·净重: 0.05 kg

· 凹面距离: 120 mm

· 总长度: 115 mm

· 总宽度: 115 mm

·嵌入式吸顶灯开孔: 10.0 cm x 10.0 cm

技术规格

. 光源亮度: 500

. 光色: 3000

·主电源: AC 220-240

· 灯具可调光: 否

• 随附灯泡瓦数: 7

· IP 码: IP20 | 手指保护

·防护等级: II 类 - 双重绝缘

包装尺寸和重量

· EAN/UPC - 产品: 6947830495238

·净重: 0.05 kg

·毛重: 0.07 kg

· 高度: 11.7 cm

·长度: 4 cm

· 宽度: 11.7 cm



发行日期: 2025-09-03 版本: 0.151 Signify 控股有限公司。 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。