

PHILIPS

灯泡 8.5W (相当于 60W) A60 E27

智能 LED

全彩

塑料

轻松操作，即插即用

通过应用程序或语音进行控制

6947830499083



日常生活智能照明

WiZ LED 球形全彩灯泡将智能照明融入您的日常生活。将灯泡安装在落地灯或吊灯中，通过 1600 万种颜色以及从暖白色至冷白色的光线，轻松营造理想氛围。您可以根据每日或每周活动设置灯具打开和关闭的时间表，使用智能手机或语音进行控制，即使您不在家时也可以远程控制您的灯具。WiZ 灯连接到您现有的 Wi-Fi 即可使用，无需额外的硬件。

安装简便

- 轻松设置智能照明功能

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制。

智能功能

- 预设舒适功能
- 按照您自己的时间表设置灯具

光的模式

- 使用预设的动态灯光模式自定义场景。

产品亮点

即时设置



将 WiZ 灯具连接到 Wi-Fi 网络，立享智能功能提供的便利。设定灯光自动开启和关闭方案，不在家时也可以轻松控制灯具。无需安装集线器或网关等其他硬件！

随时随地进行控制

无论您在何处，都可以使用智能手机控制设备。即便您在离开家时忘记关闭设备也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

预设舒适功能



使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能，全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。当您需要唤醒活力和集中精力时，WiZ 将为您提供明亮日光，并平稳过渡到柔和暖白光，帮助您放松身心、安然入睡。

灯具自动操作时间表



让智能灯具按照您的每日或每周生活自动操作。将灯具设置为在早上或您到家之前打开，并在不需要时关闭以实现节能效果。

自定义场景

混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过 WiZmote 应用或语音调出这种场景。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: A60
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 可调光: 是
- 灯泡外观: 磨砂

灯泡尺寸

- 重量: 0.065 kg

耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 25 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 25,000

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): ≥80
- 色温: 2200–6500 K
- 光色类别: 全彩
- 标称光通量: 806 lm
- 启动时间: <0.5 s
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 光效 (额定) (标称) : 94 lm/W

其他

- EyeComfort: 否

其他特征

- 灯具电流: 65 mA

包装信息

- EAN: 6947830499083
- EOC: 694783049908300
- 产品名称: Wi-Fi BLE 60W A60 E27 822-65 RGB 1CT/6

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数当量: 60 W
- 功耗: 8.5 W

产品尺寸和重量

- 总高度: 122 mm
- 总长度: 122 mm
- 总宽度: 60 mm

额定值

- 额定使用寿命: 25,000
- 光通量: 806 lm
- 额定功率: 8.5 W

技术规格

- 频率: 50-60

支持的设备

- 兼容灯效功能: Yes
- WiFi: Wireless G
- 规定的支持期限: Minimum of 60 months after introduction date
- 最大配件数: 9999
- 通信协议: 蓝牙, WiFi (2.4GHz)

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947830499083
- 净重: 0.05 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 13 cm
- 长度: 7 cm
- 宽度: 7 cm



发行日期: 2025-08-30
版本: 0.122

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com