

PHILIPS

恒亮型球泡 8W

LED

替代白炽灯功率 60W

800 流明

色温 3000K

6947939144877



技术先进的家用 LED 灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

选择可持续解决方案

- Philips 包装盒上的描述值得信赖。
- 不含汞

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 专为舒适用眼而设计

产品亮点

无紫外线或红外线辐射

光束不含红外线，因此不发热；也不含紫外线，因此不会使织物和其它物品褪色。

不含汞



由于不含汞，因此可以进行无害化废物处理。这一特性提供了一种简便的方式，使您当前的空间更加可持续。

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造完美氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 25,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境 and 人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 200 °
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 3000 K
- 标称光通量: 900 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 0.5 s
- 颜色代码: 930 | CCT of 3000K
- 相关色温（标称）: 3000 K
- 光通量: 800 lm
- 光效（额定）（标称）: 100.00 lm/W

其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

包装信息

- EAN: 6947939144877
- EOC: 694793914487700
- 产品名称: LEDBulb 8W E27 930 230V 1CT/12 CN

电源

- 功率系数（小数）: 0.5

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: AC 220~240 V
- 瓦数当量: 66 W
- 功耗: 8 W

产品尺寸和重量

- 总高度: 110 mm
- 总长度: 110 mm
- 总宽度: 60 mm

额定值

- 额定使用寿命: 15,000

技术规格

- 频率: 50-60
- 直径: 60 mm
- 可调光: 否
- 线频率: 50 to 60
- 底盖: E27

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939144877
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 10.7 cm
- 长度: 6.1 cm
- 宽度: 6.1 cm



发行日期: 2025-08-30
版本: 0.58

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com