

# PHILIPS

紧凑型荧光 U 型灯泡

Essential

5 瓦

E27

冷白光

220 至 240 伏

6947939159529



## 低成本，超节能

飞利浦 Essential 节能灯泡可提供即时照明，令色彩更加绚丽明艳。小巧的设计使该低功耗 U 型灯泡非常适合紧凑型灯具。

# 规格

## 灯泡特征

- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 技术: 紧凑型荧光灯 (CFLi)
- 灯座: 中等灯座
- 灯具外形代码: E27
- 可调光: 否

## 灯泡尺寸

- 直径: 38 mm
- 高度: 108 cm
- 宽度: 38 cm
- 宽度: 1.4960629921259843 in
- 高度: 4.251968503937008 in

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 10 年
- 亮度维持率: 0.85@2kh
- 开关循环次数: 5,000
- 标称使用寿命: 10,000 小时

## 灯光特征

- 应用: 普通灯
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 光色类别: 冷白光
- 标称光通量: 235 lm
- 启动时间: 0.3 s
- 60% 灯光下的预热时间: 40-60

## 灯具安装

- 外形: 棒型

## 其他特征

- 灯具电流: 35 mA

## 功耗

- 能效标识: 3
- 功率系数: 0.55
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 5 W
- 瓦数当量: 25 W

## 额定值

- 额定使用寿命: 10,000 小时
- 光通量: 235 lm
- 额定功率: 5 W

## 技术规格

- 高功率系数: 0.55
- 灯座: E27
- 灯具数量: 1
- 频率: 50 Hz
- 灯具寿命: 10,000 小时
- 外形: U 形

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939159529
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.07 kg
- 高度: 10.7 cm
- 长度: 3.7 cm
- 宽度: 3.8 cm
- 材料编号 (12NC): 929689378212



发行日期: 2024-09-17  
版本: 0.142

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)