

PHILIPS

灯泡 90 瓦 A65 E27

LED

3000K

1300 流明

12000 小时

6947939159987



明亮 LED 照明，拥有卓越 照明质量

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 选择超凡亮度灯具

产品亮点

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

EyeComfort 采用凹面光学设计

这款灯泡采用凹面设计，可投射宽光束，具有超凡亮度、高效节能和经久耐用等优点，并为您带来舒适怡人的照明体验。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 12,000

环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 150 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 3000 K
- 标称光通量: 1300 lm
- 60% 光灯下的预热时间: 0.5 s
- 颜色代码: 830 | CCT of 3000K
- 相关色温 (标称) : 3000 K
- 光通量: 1,300 lm
- 光效 (额定) (标称) : 100.00 lm/W

其他

- EyeComfort: 否

其他特征

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

包装信息

- EAN: 6947939159987
- EOC: 694793915998701
- 产品名称: ESS LEDBulb 13W E27
3000K 230V 1CT/12 CN

电源

- 功率系数 (小数) : 0.5

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数当量: 90 W
- 功耗: 13 W

产品尺寸和重量

- 总高度: 120 mm
- 总长度: 120 mm
- 总宽度: 60 mm

额定值

- 额定使用寿命: 12,000

技术规格

- 频率: 50-60
- 直径: 60 mm
- 可调光: 否
- 线频率: 50 to 60
- 底盖: E27

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939159987
- 净重: 0.08 kg
- 毛重: 0.1 kg
- 高度: 11.8 cm
- 长度: 6.2 cm
- 宽度: 6.2 cm



发行日期: 2025-08-30
版本: 0.52

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。
本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com