

PHILIPS

卤素射灯

35 瓦

GU5.3 灯头

暖白色

8711500885937



卓越的卤素灯照明

卓越的调光性能为您提供明亮闪耀的照明效果。理想的重点照明，专为您打造时尚之家。

个性化情景设置

- 最佳调光性能，亮度随意调节，营造安逸氛围

营造轻松舒适的氛围

- 明亮的卤素灯可带来更佳的效果，令精神更集中
- 明亮闪耀的照明效果，在家营造灯光美景

营造装饰效果

- 重点照明有助于将灯光聚集在物体上。

产品亮点

最佳调光性能

此灯泡可以与所有调光器一起使用，您不但能够将光线调低至 0%，而且还能够营造轻松舒适的氛围，就像您过去使用白炽灯一样。

卤素灯比较照明，令您精神集中

卤素灯的明亮光线使对比度更丰富，字母变得更清晰，可视性更好。明亮的光线使眼睛更舒适，看物体更清晰。

明亮的照明效果

清晰的卤素灯会发出闪耀的光线，令所照之处显现美丽的反光影像，照不到的地方则呈现锐利的阴影。用飞利浦卤素灯装饰您的房间，让房间展示栩栩如生的动态美。

装饰重点照明

这款飞利浦灯泡非常适合家居使用，尤其是在需要重点照明来营造特别关注效果的时尚房间中。

规格

灯泡特征

- 外形: 射灯
- 插座: GU5.3
- 可调光: 是

灯泡尺寸

- 高度: 51 mm
- 宽度: 46 mm

耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 2 年
- 开关循环次数: 8,000
- 标称使用寿命: 2,000

灯光特征

- 应用: 重点照明灯
- 光束角度: 36°
- 显色指数 (CRI): 100
- 色温: 2800 K
- 光色类别: 暖白色
- 相关色温（标称）: 3000 K

功耗

- 电压: 12 V
- 功耗: 35

额定值

- 额定使用寿命: 2,000

技术规格

- 可调光: 是
- 底盖: GU5.3

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 8711500885937
- 净重: 0.03 kg
- 毛重: 0.04 kg
- 高度: 5.6 cm
- 长度: 4.6 cm
- 宽度: 4.6 cm



发行日期: 2025-09-13
版本: 0.555

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com