

# PHILIPS

线形灯管

LED

16 瓦 (36 瓦)

G13

冷白光

不可调光

8718696525036



## 耐用 LED 工作照明，拥有卓越照明质量

飞利浦 LED 线形灯管具有超长的使用寿命，可为您带来显著的节能效果。这款灯管色温高，极为耐用，是线形荧光灯管的理想替换之选。

# 规格

## null

- 适用于重点照明: 否

## 灯泡特征

- 外形: 灯管
- 灯的外形: T8
- 插座: G13
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 玻璃

## 耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 环境温度范围: -20 °C 至 45 °C
- 标称使用寿命: 15,000

## 环境

- 处理产品: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): 73
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 1600 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 0.5 s
- 相关色温（标称）: 6500 K
- 光通量: 1,600 lm
- 光效（额定）（标称）: 100 lm/W

## 其他

- EyeComfort: 是
- 批准标志: 遵从 RoHS, KEMA Keur 证书
- LED 创新: EyeComfort

## 其他特征

- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

## 包装信息

- 产品系列: 舒视光

## 电源

- 功率系数（小数）: 0.5

## 功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数当量: 36 W
- 功耗: 16 W
- 能耗 kWh/1000 h: 16

## 产品尺寸和重量

- 总高度: 1,212 mm
- 总长度: 1,212.3 mm
- 总宽度: 27.8 mm

## 额定值

- 额定使用寿命: 15,000

## 技术规格

- 频率: 50-60
- 直径: 27.8 mm
- 可调光: 否
- 线频率: 50 to 60
- 底盖: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
- 镇流器兼容性: EM

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 8718696525036
- 净重: 0.17 kg
- 毛重: 0.24 kg
- 高度: 2.8 cm
- 长度: 125.2 cm
- 宽度: 2.8 cm



发行日期: 2025-09-03  
版本: 0.715

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)