

927983284036



非凡的亮度带来非常的体 验

Philips Color 80s 技术可提供更高的亮度,带来更好的氛围。它们特别适合光线质量对于营造鲜明体验十分重要的应用场合。

节能

. 节能

带来明亮的光线

,非凡的亮度带来非常的体验

产品亮点

节能

Bright boost

规格

灯泡特征

·插座: GU10 ·可调光: 否

耐用性

• 标称使用寿命: 15,000

灯光特征

. 显色指数 (CRI): 82 . 光色类别: 冷白色

·相关色温(标称): 4000 ·光效(额定)(标称): 88 lm/W

功耗

. 功耗: 58.5

高效能荧光灯与 BrightBoost 技术合而为

一, 带来非凡的色彩再现和卓越的亮度

技术规格

. 光输出: 5,150

• 外形: 线形荧光灯管

•可调光: 是

· 底盖: G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

包装尺寸和重量

· EAN/UPC - 产品: 8711500284921

净重: 0.23 kg毛重: 0.26 kg高度: 2.7 cm长度: 150 cm

· 宽度: 2.7 cm



发行日期: 2025-08-30 版本: 0.645 Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证,也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约,也不构成任何报价或合同的一部分,除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。