

# PHILIPS

## A5 台灯

myHomeOffice

66159

A5 台灯

银色

929003111901



## 高品质的桌面照明让未来更光明

Philips A5(Ampere) LED 台灯与符合人体工程学的儿童学习桌完美搭配，提供夹子和底座双重安装选择，最大限度地提高安装灵活性并节省空间。OcuMax 光学技术提供清晰均匀的光线，减少眩光，为整个桌面提供出色的 EyeCare 性能。Philips A5(Ampere) 配备可流畅调节色温和光线的传感器，具有辅助背景灯功能，满足多场景的各种照明需求。

### 高品质的 LED 芯片

- 自带触摸式调光器

### 优质照明，呵护双眼健康

- 呵护双眼的科学光照设置

### 易于使用

- 自动亮度校准

# 产品亮点

## 自带触摸式调光器

直观操作，只需轻触调光器，便可以调节光线，营造最佳房间氛围。

## 自动亮度校准

此功能与监测环境亮度的专用传感器配合使用，根据环境光的强度自动增加或降低台灯的亮度。

## 科学的光照设置



# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 银色
- 材料: 合成材料, 金属

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): >90

## 服务

- 质保: 1 年

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341945779
- 净重: 4.14 kg
- 毛重: 5.43 kg
- 高度: 122 mm
- 长度: 582 mm
- 宽度: 287 mm
- 材料编号 (12NC): 929003111901



发行日期: 2024-09-04  
版本: 0.74

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)