

台灯

myHomeOffice

66201 PDS402

便携魔灯

cat_wh

929003499501



点亮夜晚，照亮生活

多照明区域控制。一键调光。便携式设计，带充电电池。RGO（豁免级）记录，无蓝光危害。

与您的室内装饰出色融合

- 紧凑型设计

易于使用

- 充电电池

调控

- 方便控制亮度 线性调光功能（未附赠遥控器）

产品亮点

紧凑型设计

灯具外形紧凑，可安装在窄小空间内。

充电电池

无需插入式充电器即可使用。

方便控制亮度 线性调光功能（未附赠遥控器）

帮助您顺畅地在各级亮度之间进行切换，轻松营造理想氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房
- EyeComfort: 是

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 10,000 小时
- LED: 是
- IP 码: IP20

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341956249
- 净重: 0.33 kg
- 毛重: 0.46 kg
- 高度: 266 mm
- 长度: 110 mm
- 宽度: 110 mm
- 材料编号 (12NC): 929003499501



发行日期: 2024-04-20
版本: 0.114

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com