

PHILIPS

便携式

myHomeOffice

66149 SeerClip

便携魔灯

白色

929003560301



高品质的桌面照明让未来更光明

RGB 电池指示灯，15 分钟自动关闭模式，大容量可充电电池，可调节鹅颈管。RG0（豁免级）记录，无蓝光危害。

呵护您的眼睛

- 科学的光线输出

易于使用

- 充电电池

调控

- 方便控制亮度 线性调光功能（未附赠遥控器）

产品亮点

科学的光线输出 充电电池

无需插入式充电器即可使用。

方便控制亮度 线性调光功能（未附赠遥控器）

帮助您顺畅地在各级亮度之间进行切换，轻松营造理想氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 90

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房
- EyeComfort: 是

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- LED: 是

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341976339
- 净重: 0.26 kg
- 毛重: 0.33 kg
- 高度: 173 mm
- 长度: 173 mm
- 宽度: 73 mm
- 材料编号 (12NC): 929003560301



发行日期: 2024-07-15
版本: 0.110

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com