

台灯

myHomeOffice

66162 IvoryPie

3000 mAh

便携魔灯

粉色

929003566701



舒适护眼的 LED 灯。

高显色 CRI 和明亮出众的照明质量。便携式设计，带可充电电池。可调光且色温可调节。可折叠灯臂。

呵护您的眼睛

- 科学的光线输出

调控

- 多级调光

易于使用

- 充电电池

产品亮点

科学的光线输出 多级调光

直观的多级亮度控制设置，让您可以很好的控制灯光，营造您所需要的灯光氛围。

充电电池

无需插入式充电器即可使用。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 粉色
- 材料: 金属, 塑料

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房
- EyeComfort: 是

服务

- 质保: 1年

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341977626
- 净重: 0.56 kg
- 毛重: 0.69 kg
- 高度: 342 mm
- 长度: 136 mm
- 宽度: 65 mm
- 材料编号 (12NC): 929003566701



发行日期: 2024-04-20
版本: 0.56

Signify 持股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com