

# PHILIPS

## 枝形吊灯

myLiving

44107 Mettalise 12 头枝形吊灯  
SB LED

12 头枝形吊灯

暗黄色

LED

929003665801



## 借助现有开关, 即可为一盏灯赋予三种光照设置。

装饰性金属外观。从暖白色到冷白色的可调白光。灯光效果赏心悦目。风格百搭。

### 与您的室内装修风格完美融合

- 与各种装修风格完美匹配

### 调控


- 色温可调节 — 从暖白光到冷日光

### 材料和外饰

- 优质金属材料

# 产品亮点

## 与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

## 优质金属材料

经久耐用且引人注目的金属材料打造坚固的表面。

## 色温可调节 — 从暖白光到冷日光

通过色温可调节功能，您可以根据心情或活动切换合适的灯光颜色。暖白色光适合放松休息，冷日光帮助您保持专注。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内

## 设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 金属, 塑料

## 灯光特征

- 显色指数 (CRI): >80

## 其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- EyeComfort: 是

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- IP 码: IP20

## 包装尺寸和重量

- 净重: 7.41 kg
- 毛重: 7.41 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929003665801



发行日期: 2024-09-17  
版本: 0.90

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)