



Innovación creativa para seleccionar colores que coincidan con la atmósfera deseada.

Las luces LED de Philips proporcionan una solución sencilla para seleccionar el color que mejor se adapte a la aplicación deseada. Cuentan con una luz hermosa, una vida útil excepcionalmente larga y un ahorro de energía significativo e inmediato. Con un diseño puro y elegante, esta luz es el reemplazo perfecto para tus luces convencionales.

Luz más allá de la iluminación

- · Con regulador
- Encendido instantáneo

Destacados

Con regulador

Este foco puede utilizarse con la mayoría de los atenuadores para crear el ambiente deseado con un oscurecimiento suave al 10 % del nivel de luz completo. Revise la tabla de compatibilidad para estar seguro de

que su atenuador en particular puede usarse con esta lámpara.

Encendido instantáneo

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector no direccional
- · Toma de corriente: E26
- · Regulable: Sí
- Acabado de la luz: BlancoMaterial del foco: Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000
- · Vida útil nominal: 15.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 a +45 $^{\circ}$ C

Medioambiente

 Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 110°
- Índice de producción de color (IRC):
 90
- Temperatura de color: 2700-3000-3500-4000-5000 K
- · Flujo luminoso nominal: 650 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada (nominal): Selectable, 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K
- · Flujo luminoso: 650 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 90 lm/W

Varios

- · EyeComfort: Sí
- · Innovaciones en LED: EyeComfort
- · Características adicionales: Regulable

Otras características

• Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677583163
- EOC: 583161
- Título del producto: 7.2BR30/DipS/ 5CCT/P/E26/DIM/T20 2/3CT

Energía

· Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- · Voltaje: AC 120 V
- · Potencia en vatios equivalente: 65 W
- · Consumo de energía: 7,2 W

Dimensiones y peso del producto

- Altura total: 130 mm
- Longitud total: 130 mm
- · Ancho total: 94 mm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60
- · Diámetro: 94 mm
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Tapa-base: E26
- se puede usar en luminarias cerradas:
 Yes

Dimensiones y peso del empaque

• EAN/UPC - Producto: 046677583163

Peso neto: 0,4 kgPeso bruto: 0,5 kg

Alto: 17,9 cmLargo: 9,5 cmAncho: 18,5 cm



Fecha de publicación: 2025-09-13 Versión: 0.115 © 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.