

PHILIPS

2 focos A19 E26 de
100W

LED

2.700/3.000/3.500/4.000/5.000 K

1.500 lm

15.000 h

Regulación

046677586881



Las temperaturas de color seleccionables te ayudan a tomar la decisión correcta

Disfruta de 5 posibles colores de luz en un solo producto. Con solo tocar el botón del producto, puedes cambiar el color de la luz de una forma fácil.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Iluminación LED de alta calidad que podrás disfrutar durante décadas

- Luz que refleja colores verdaderos

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es

demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Luz que refleja colores verdaderos



Ve los colores reales de tu ropa cuando selecciones una tenida de tu armario. Puedes combinar una prenda roja y zapatos rojos con confianza y estar seguro de que los colores combinan perfectamente.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Regulable: Sí
- Acabado de la luz: Blanco
- Material del foco: Plástico

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000
- Rango de temperatura ambiente: -20 a +45 °C

Medioambiente

- Eliminación del producto: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 220 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700-3000-3500-4000-5000 K
- Flujo luminoso nominal: 1500 lm
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: 0.5 s
- Temperatura de color correlacionada (nominal): Selectable, 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K
- Flujo luminoso: 1.500 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 107 lm/W

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Cumple con el reglamento RoHS de la UE: Sí

Información del empaque

- EAN: 046677586881
- EOC: 586883
- Título del producto: 14A19/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 2/2PF

Energía

- Factor de potencia (fracción): 0.7

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios equivalente: 100 W
- Consumo de energía: 14 W

Dimensiones y peso del producto

- Altura total: 116 mm
- Longitud total: 116 mm
- Ancho total: 60 mm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60
- Diámetro: 60 mm
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Tapa-base: E26
- se puede usar en luminarias cerradas:
No



Fecha de publicación:
2025-09-13
Versión: 0.196

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com