



Luces String

Haz que tu hogar se transforme con una gama de colores que puedes ajustar para que los momentos especiales sean aun más memorables. Úsalo con el Wi-Fi existente para controlar con la aplicación WiZ o tu voz.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Bajo voltaje
- Clasificación para exteriores




Configuración instantánea para todas las funcionalidades de tu hogar inteligente

Accede a todas las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando las nuevas luces a tu Wi-Fi existente. Puedes controlar las luces cuando estás fuera de casa y establecer horarios para encenderlas y apagarlas automáticamente. Todo sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance de Wi-Fi, y todas las luces vinculadas serán totalmente controlables incluso fuera del alcance del Wi-Fi.



Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Siéntete siempre seguro con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, para que puedas ver claramente tu entorno y sentirte seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no sean necesarias, y ahorra energía.



Crea tu escena de luz perfecta

Mezcla modos de luz blanca y de distintos colores para crear la atmósfera luminosa perfecta para tus momentos diarios. Simplemente guarda tu nueva escena y selecciónala en cualquier momento con la aplicación, tu voz o algún accesorio de control.



Embellrece tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores claros, desde un blanco frío energizante hasta un blanco cálido y suave, y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Ocean, Forest o Party para crear una atmósfera increíble y levantar el ánimo.



Tecnología de bajo voltaje y fácil instalación

¡Diseñado para disfrutar al exterior! No requiere cableado complicado ni instalación especial, solo conéctalo y listo. Si deseas cambiar la ubicación de la luz, simplemente desenrosca el adaptador y muévelo a otro lugar.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Exteriores
Forma de la lámpara: Rectangular

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Cabezal de reflector ajustable: No
Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Luz(es) LED incluida(s): Sí
Interruptor encendido/apagado en el
cable: Sí
Adaptador de corriente incluido: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Consistencia del color: 7 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
80
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: <2

VARIOS

Especialmente diseñado para: Jardín
y patio

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 600 mA
Eficacia: 10 lm/W

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5
Voltaje: 100-120 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 2,15 kg
Alto: 20 cm
Largo: 1.480 cm
Ancho: 4,5 cm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Luz de emisión de lúmenes incluida:
10 lm
Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 120
Color de la luz: 2.700-5.000 (RGB)
Luminaria regulable: Atenuación
inalámbrica: no usar con regulador
de intensidad
Cantidad de luces: 12
Potencia en vatios de la luz incluida:
12
Potencia en vatios máxima de la luz
de repuesto: 12 W
Código IP: IP65 (Adaptador IP44)
Clase de protección: UL sin toma de
tierra
Fuente de luz reemplazable: Sí



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

EAN:

wizconnected.com