



Extensión del foco reflector de tierra

Plug-and-play para ampliar su instalación de foco reflector exterior WiZ existente. Las luminaires de bajo voltaje son fáciles y seguras de instalar. Organiza y reorganiza como desees sin cableado adicional. Usa tu Wi-Fi existente para controlar las luces con tu voz o la aplicación WiZ.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- Bajo voltaje
- Impermeable




Configuración instantánea para todas las funcionalidades de tu hogar inteligente

Accede a todas las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando las nuevas luces a tu Wi-Fi existente. Puedes controlar las luces cuando estás fuera de casa y establecer horarios para encenderlas y apagarlas automáticamente. Todo sin necesidad de instalar hardware adicional. Mantén el controlador dentro del alcance de Wi-Fi, y todas las luces vinculadas serán totalmente controlables incluso fuera del alcance del Wi-Fi.



Certificado por Matter

Este producto está certificado por Matter. Puedes configurarlo y controlarlo con tu plataforma de hogar inteligente preferida y hacer que funcione sin problemas con otros dispositivos certificados por Matter.



Siéntete siempre seguro con las luces exteriores automatizadas

Programa las luces exteriores para que se enciendan todos los días antes de llegar a casa, para que puedas ver claramente tu entorno y sentirte seguro. Configura las luces para que se apaguen automáticamente por la mañana, o cuando no sean necesarias, y ahorra energía.



Embellce tu jardín con millones de colores y modos dinámicos

Elige entre millones de colores claros, desde un blanco frío energizante hasta un blanco cálido y suave, y crea el mejor ambiente para tus actividades al aire libre. O simplemente aplica un modo de luz dinámico preestablecido, como Ocean, Forest o Party para crear una atmósfera increíble y levantar el ánimo.



Tecnología de bajo voltaje y fácil instalación

¡Diseñado para disfrutar al exterior! No requiere cableado complicado ni instalación especial, solo conéctalo y listo. Si deseas cambiar la ubicación de la luz, simplemente desenrosca el adaptador y muévelo a otro lugar.



Configura un color diferente para cada foco y acompaña tu estado de ánimo

Deja que el juego de los modos de luz dinámicos acompañe tu estado de ánimo. Configura fácilmente cada foco para que brille con un color diferente. Mezcla y combina millones de colores claros o una variedad de modos de luz para crear un efecto de luz único que se adapte a tu estilo.



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Exteriores
Forma de la lámpara: Rectangular

DISEÑO Y ACABADO

Color: Negro
Material: Metal

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
25 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Cabezal de reflector ajustable: No
Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Luz(es) LED incluida(s): Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Ángulo del rayo de luz: 50 °
Consistencia del color: 7 SDCM
Índice de producción de color (IRC):
80
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: <2

VARIOS

Especialmente diseñado para: Jardín
y patio

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 374 mA
Eficacia: 67 lm/W

CONSUMO DE ENERGÍA

Voltaje: 12 V

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,685 kg
Alto: 20,2 cm
Largo: 300 cm
Ancho: 7,4 cm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Vida útil hasta: 25.000 hora(s)
Luz de emisión de lúmenes incluida:
450 lm
Emisión de lúmenes total de la
luminaria: 270
Color de la luz: 2.700-5.000 (RGB)
Luminaria regulable: Atenuación
inalámbrica: no usar con regulador
de intensidad
LED: Sí
LED incorporado: Sí
Cantidad de luces: 1
Potencia en vatios de la luz incluida: 4
Potencia en vatios máxima de la luz
de repuesto: 4 W
Código IP: UL03: ubicación seca
(América del Norte)
Fuente de luz reemplazable: No



© 2023 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.

EAN:

wizconnected.com