



Tira LED RGB de 100 pies



Nuestras tiras de luz RGB de 30 m están diseñadas para adaptarse a espacios amplios y embellecerlos gracias a sus más de 16 millones de colores sólidos, modos estáticos y dinámicos y funciones inteligentes. Simplemente córtalas como desees, colócalas en cualquier superficie, ya que cuentan con un adhesivo no dañino y usa la intuitiva aplicación WiZ para controlarlas a través de la red de Wi-Fi existente. Los modos de iluminación estática y dinámica, la atenuación inteligente y la programación de la luz permiten que controles todo el sistema, incluso cuando estás fuera de casa. Son compatibles con Google Home, Amazon Alexa y Apple HomeKit y muy fáciles de usar.

PRODUCTOS DESTACADOS

- De colores
- IP20/Plástico



Funciones de iluminación inteligente fáciles de configurar

Disfruta los beneficios de las funciones inteligentes al instante, simplemente conectando la luz WiZ a la red Wi-Fi. Controla las luces fácilmente cuando estés fuera de casa programando las luces para que se enciendan y apaguen de manera automática. No es necesario instalar ningún hardware adicional, como centro o puerta de enlace.



Controla con cualquier plataforma Matter de hogar inteligente

Este producto tiene certificación Matter, lo que permite un fácil control en Google Home, Amazon Alexa, Apple Home o cualquier otra plataforma de hogar inteligente basada en Matter de tu elección.



Millones de colores y modos de luz cambiantes para alegrar tu día

Elige el color de luz que desees o solo aplica un modo de luz dinámico que hemos diseñado para ti. Chimenea u Océano, por ejemplo, te ayudarán a crear una atmósfera increíble y levantarán tu estado de ánimo.




Sincroniza las luces con la música

Sumérgete en el ritmo con nuestra función Music Sync. Sincroniza tus luces con tus canciones favoritas sin esfuerzo. Sólo recuerda mantener tu dispositivo móvil cerca del altavoz para lograr una perfecta armonía entre el sonido y la luz.



Kit básico fácil de cortar y extender

Kit básico de 2 metros/6.6 pies. Córtalo o extiéndelo fácilmente a la longitud que mejor se adapte a tu idea. Extensible hasta 10 metros (la extensión se vende por separado).



Modos de luz estáticos y dinámicos para levantar tu estado de ánimo

Elige entre millones de colores o entre el conjunto de modos de luz que hemos diseñado para ti. ¡Con tantas opciones, puedes llevar la magia a todas tus vacaciones, fiestas, reuniones íntimas y a la atmósfera diaria!



ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE LUZ

Uso previsto: Interiores
Regulable: Sí

DISEÑO Y ACABADO

Color: Hue White
Material: Plástico

DURACIÓN

Vida promedio (a 2.7 horas por día):
15 año(s)
Factor de mantenimiento lumen: 70%
Cantidad de ciclos del interruptor:
50.000
Vida útil nominal: 15.000

CARACTERÍSTICAS/ACCESORIOS ADICIONALES INCLUIDOS

Regulable con control remoto: Sí
LED integrado: Sí
Interruptor encendido/apagado en el
cable: Sí
Adaptador de corriente incluido: Sí
Control remoto incluido: No

CARACTERÍSTICAS DE LA LUZ

Índice de producción de color (IRC): -
Temperatura de color: NA
Tiempo de calentamiento de hasta un
60 % de luz: 2

VARIOS

Especialmente diseñado para: Sala
Sala de entretenimiento Habitación
Habitación infantil

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Corriente de la lámpara: 350 mA

CONSUMO DE ENERGÍA

Factor de energía: 0.5
Voltaje: 100-240 V
Consumo de energía: 17

DIMENSIONES Y PESO DEL PRODUCTO

Peso neto: 0,42 kg
Altura total: 2,1 mm
Longitud total: 30.000 mm
Ancho total: 10 mm

SERVICIO

Garantía: 2 años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Emisión de lúmenes total de la
luminaria: -
Color de la luz: RGB
Potencia en vatios de la luz incluida:
20
Código IP: IP20 | Protección para los
dedos
Clase de protección: Clase II:
aislamiento doble

COMPATIBILIDADES

Compatible con la función de efectos:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Período de asistencia definido:
Minimum of 60 months after
introduction date
Cantidad máx. de accesorios: 9999
Protocolo de comunicación:
Bluetooth Wi-Fi (2.4 GHz)

DIMENSIONES Y PESO DEL EMPAQUE

EAN/UPC - Producto: 046677605551
Peso neto: 0,6 kg
Peso bruto: 0,8 kg
Alto: 18,7 cm
Largo: 8,2 cm
Ancho: 18,9 cm



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. La información que se proporciona en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Signify no otorga representación ni garantía algunas con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida en este documento y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Todas las marcas comerciales son propiedad de Signify Holding o de sus respectivos propietarios.