

PHILIPS

Luz de escritorio
Rock

Luces de escritorio

5000 K

Blanco

Con regulador

8719514443815



Iluminación LED confortable que no molestará tus ojos.

Con su diseño robusto y un rendimiento óptimo, la luz LED de escritorio de alto rendimiento Philips es la luminaria perfecta que aporta calidad y brillo a cualquier espacio del hogar. Luz cómoda que es agradable a la vista.

Alta calidad

- Comodidad visual: luz que es cómoda con tus ojos

Destacados

Comodidad visual

La luz de baja calidad puede causar fatiga ocular. Debido a que muchos de nosotros pasamos muchas horas en el interior, hoy es más importante que nunca iluminar correctamente tu casa. Nuestros productos cumplen con los

criterios de prueba más estrictos, que incluyen efectos de parpadeo, estroboscopia, deslumbramiento, reproducción de colores y atenuación para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad visual. Los focos Philips LED no sólo brindan luz

cómoda, sino que también permanecen así durante la duración de su vida útil, ofreciendo calidad de luz constante, productividad y color durante más de una década. Cambia a luz que es cómoda con tus ojos, tus ojos te lo agradecerán.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Rectangular

Diseño y acabado

- Color: Hue White
- Material: Plástico

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 15 año(s)
- Factor de mantenimiento lumen: 70%
- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de reflector ajustable: No
- Regulable con control remoto: No
- LED integrado: Sí
- Control remoto incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de producción de color (IRC): 80
- Tiempo de calentamiento de hasta un 60 % de luz: <2

Varios

- Especialmente diseñado para: Habitación, Sala, Oficina en casa
- Estilo: Contemporary
- Tipo: Luces de escritorio
- EyeComfort: Sí
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Corriente de la lámpara: 1000 mA
- Eficacia: 18 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,25 kg
- Alto: 28,4 cm
- Largo: 17,6 cm
- Ancho: 8,5 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
- Emisión de lúmenes total de la luminaria: 90
- Color de la luz: 5000
- Alimentación: 5 V
- Tipo de batería: Li-ion
- Luminaria regulable: Sí
- LED: Sí
- Potencia en vatios de la luz incluida: 5
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

8719514443815

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8719514443815
- Peso neto: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,3 kg
- Alto: 17,2 cm
- Largo: 9,8 cm
- Ancho: 9,8 cm
- N.º de material (12NC): 929003241407



Fecha de publicación:
2024-09-04
Versión: 0.453

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com