

PHILIPS

Fluorescente
compacta no integrada

PL-C

26 W

4 Pines

Blanco cálido

927907383001



Luz brillante y duradera

La tecnología de puente Philips les da a las lámparas tubulares PLC más emisión de luz que las lámparas tradicionales PLC. También brinda 10,000 horas de vida útil lo que se traduce en menos reemplazos y costos de mantenimiento más bajos.

Opción sostenible

- Ahorra energía

Más luz

- La tecnología de puente Philips les da a los focos PLC una mayor emisión de luz

Destacados

Ahorra energía Brillante

La tecnología de puente Philips brinda a los focos PLC mayor emisión de luz en lámparas empotrables y de techo, dándole más brillo a tu hogar.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Toma de corriente: 4 Pin
- Regulable: Sí

Duración

- Vida útil nominal: 10.000

Características de la luz

- Índice de producción de color (IRC): 82
- Categoría de color de la luz: Blanco cálido
- Temperatura de color correlacionada (nominal): 3000
- Flujo luminoso: 1.800 lm
- Eficacia lumínica (promedio) (nominal): 67 lm/W

Consumo de energía

- Consumo de energía: 26,0
- Consumo energético kWh/1000 h: 29

Especificaciones técnicas

- Salida luminosa: 1.800 lm
- Forma: Tubo
- Regulable: Sí
- Tapa-base: G24q-3

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 8711500623355
- Peso neto: 60,4 g
- Peso bruto: 69,11 g
- Alto: 3,5 cm
- Largo: 16,8 cm
- Ancho: 3,5 cm



Fecha de publicación:
2025-09-17
Versión: 0.670

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com