

PHILIPS

Nástěnné svítidlo Topiary,
60 W E27, bez žárovky

myGarden

Bez žárovky

Černá

Odolné proti vodě



01816/30/PN



Pro skvělé okamžiky venku

Černá edice nástěnné lucerny Philips myGarden dodá venkovnímu prostoru retro vzhled. Díky retro designu si stylově užijete chvíle venku. Vysoce kvalitní materiál a černé provedení je pro váš osobní styl dokonalým doplňkem.

Určeno ven

- Vysoce kvalitní materiály

Zvláštní vlastnosti

- Odolné proti vlivům počasí

Vychutnejte si život venku

- Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru

Přednosti

Vysoce kvalitní materiály

Toto venkovní svítidlo Philips je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a je odolný proti korozi a ušpinění za jakéhokoli počasí.

Vytvořte stylovou atmosféru

Toto venkovní nástěnné svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější trendy a styly, takže bezproblémově zapadne do vašeho venkovního prostředí a vytvoří atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Klasický
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,575 kg
- Celková výška: 290 mm
- Celková délka: 300 mm
- Celková šířka: 350 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: 50 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: -
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696156766
- Čistá hmotnost: 1,58 kg
- Hrubá hmotnost: 2,23 kg
- Výška: 41,4 cm
- Délka: 25,9 cm
- Šířka: 27,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.586

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com