

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Parterre, 7,5 W

myGarden


2700 K

Černá

Odolné proti vodě



16480/30/P0



## Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Venkovní nástěnné svítidlo LED Philips Parterre v černé barvě je tvořeno světelnou krychlí zasazenou do odolného rámu z tlakově litého hliníku. Důmyslný design přitahuje pozornost a osvětluje stěnu ve všech směrech paprsky teplého bílého světla.

### Udržitelné řešení osvětlení

- Vysoce kvalitní světlo LED

### Zvláštní vlastnosti

- Odolné proti vlivům počasí

# Přednosti

## Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie diody LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

## Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní

prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Charakteristika světla

- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 104

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 7,5

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,660 kg
- Celková výška: 130 mm
- Celková délka: 130 mm
- Celková šířka: 130 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 800 lm
- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: 50 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696158838
- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Hrubá hmotnost: 0,75 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 13,6 cm
- Šířka: 13,6 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.552

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)