

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Bustan 9 W

myGarden

2700 K

Antracit

Odolné proti vodě



16483/93/PO



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Nádherný design ve tvaru L. Toto minimalistické nástěnné svítidlo Philips Bustan z exkluzivního tlakově litého hliníku v antracitově šedé barvě ozáří stěnu rozptýleným teple bílým světlem LED.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED

Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Pokročilé svítidlo pro venkovní použití

- Kompatibilní s nástěnnými stmívači
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Zvláštní vlastnosti

- Snadná instalace
- Odolné proti vlivům počasí
- Dlouhá životnost až 30 let

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.


Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie diody LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

Kompatibilní s nástěnnými stmívači



Jas tohoto svítidla Philips můžete nastavit nástěnným stmívačem (není součástí balení) – můžete tak navodit atmosféru v místnosti, zvýraznit nějaký prvek a tak podobně.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

Snadná instalace



Instalace svítidla může být někdy obtížná, ale u tohoto venkovního svítidla Philips si můžete být jisti, že právě tento postup byl maximálně zjednodušen a usnadněn. Výrobek se dodává s klíčem určeným pro použití při instalaci.

Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

Dlouhá životnost (30 let)



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 30 000 hodin (což se rovná 30 letům, vycházíme-li z průměrného používání tři hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 30 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 9

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,524 kg
- Celková výška: 92 mm
- Celková délka: 220 mm
- Celková šířka: 78 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 40
- Celkový světelný tok svítidla: 1000 lm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 2

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696158876
- Čistá hmotnost: 0,52 kg
- Hrubá hmotnost: 0,6 kg
- Výška: 22,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 9,9 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.482

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com