

PHILIPS


Přízemní bodové /
hrotové svítidlo Moss,
3 W

myGarden

2700 K

Nerez

Odolné proti vodě



17306/47/16



Osvětlete svou zahradu v noci

Odolné zapuštěné bodové svítidlo Philips myGarden Moss LED z nerezové oceli krásně označuje chodníky a cesty, aniž by změnilo vzhled zahrady. Prvotřídní materiály a kvalitní diody Philips LED zajišťují téměř nulovou údržbu po instalaci.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Dlouhá životnost až 15 let
- Teplé bílé světlo
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Určeno pro vaši zahradu

- IP67 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům, vycházíme-li z průměrného používání 3 hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

Teplé bílé světlo



Teplota barvy světla se může různit a udává se v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. Tato žárovka Philips nabízí hřejivé bílé světlo vytvářející útulnou atmosféru.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

IP67 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí. Prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Venkovní svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP67: je chráněno proti dočasnému ponoření do vody a jedná se o výrobek, který je ideální pro osvětlení chodníků nebo příjezdových cest. Můžete přes něj dokonce i přejet.

Specifikace

Design a provedení

- Materiál: Kov

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasi: Ano
- Integrované LED: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 90
- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Přizemní bodová/hrotová
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,32 kg
- Vzdálenost zapuštění: 115 mm
- Celková výška: 128 mm
- Celková délka: 114 mm
- Celková šířka: 114 mm
- Recessed Ceiling cutout: 10.5 cm x 10.5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 270
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 3 W
- Kód IP: IP67 | Prachotěsné a odolné proti dočasnému ponoření
- Třída ochrany: Třída II – dvojité izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696120606
- Čistá hmotnost: 0,32 kg
- Hrubá hmotnost: 0,37 kg
- Výška: 12,8 cm
- Délka: 12,3 cm
- Šířka: 12,3 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.534

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com