

PHILIPS

Stropní svítidlo
Moonshine, 28 W E27,
bez žárovky

myGarden

Bez žárovky

Antracit

Odolné proti vodě



17350/93/PN



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Venkovní nástěnná svítidla LED Philips Moonshine v antracitově šedé barvě je vyrobená z odolného tlakově litého hliníku. Minimalistické stínítko vyzařuje rozptýlené jasné světlo v přímém směru. Je vhodné pro nástěnné i stropní použití.

Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Zvláštní vlastnosti

- Snadná instalace
- Odolné proti vlivům počasí

Vychutnejte si život venku

- Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru



Přednosti

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

Snadná instalace



Instalace svítidla může být někdy obtížná, ale u tohoto venkovního svítidla Philips si můžete být jisti, že právě tento postup byl maximálně zjednodušen a usnadněn. Výrobek se dodává s klíčem určeným pro použití při instalaci.

Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

Vytvořte stylovou atmosféru

Toto venkovní nástěnné svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější trendy a styly, takže bezproblémově zapadne do vašeho venkovního prostředí a vytvoří atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100 lm/W

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,933 kg
- Celková výška: 81 mm
- Celková délka: 260 mm
- Celková šířka: 260 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: není relevantní
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: –
- Maximální příkon náhradní žárovky: 14
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 2

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696158180
- Čistá hmotnost: 0,93 kg
- Hrubá hmotnost: 1,11 kg
- Výška: 279 mm
- Délka: 95 mm
- Šířka: 274 mm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.429

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com