

PHILIPS

Přízemní bodové / hrotové
svítidlo Crust 3,2 W

myGarden

2700 K

Nerez

Odolné proti vodě



17356/47/PO



Osvětlete svou zahradu v noci

Odolné zapuštěné bodové svítidlo Philips myGarden Crust LED z nerezové oceli krásně označuje chodníky a cesty, aniž by změnilo vzhled zahrady. Prvotřídní materiály a kvalitní diody Philips LED nevyžadují po instalaci téměř žádnou údržbu.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED

Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoce kvalitní nerezová ocel a vynikající syntetické materiály

Pokročilé svítidlo pro venkovní použití

- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Zvláštní vlastnosti

- Snadná instalace
- IP67 – odolné proti vlivům počasí
- Dlouhá životnost

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie diody LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli a vynikajících syntetických materiálů.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

Snadná instalace



Instalace svítidla může být někdy obtížná, ale u tohoto venkovního svítidla Philips si můžete být jisti, že právě tento postup byl maximálně zjednodušen a usnadněn. Výrobek se dodává s klíčem určeným pro použití při instalaci.

IP67 – odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí. Prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Venkovní svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP67: je chráněno proti dočasnému ponoření do vody a jedná se o výrobek, který je ideální pro osvětlení chodníků nebo příjezdových cest. Můžete přes něj dokonce i přejít.

Dlouhá životnost



LED svítidla Philips se pyšní životností v průměru až 25 000 hodin (což se průměrně rovná 25 letům na základě průměrného používání 3 hodiny / den při alespoň 13 000 zapnutí/vypnutí).

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne

Design a provedení

- Barva: Nerezavějící ocel
- Materiál: Nerezová ocel

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Solární energie: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 112

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Přizemní bodová/hrotová
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Spotřeba elektrické energie

- Příkon: 3,2 W
- Spotřeba energie: 3,2 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,334 kg
- Délka výřezu: 10,5 cm
- Šířka výřezu: 10,5 cm
- Délka: 12 cm
- Vzdálenost zapuštění: 12 mm
- Šířka: 12 cm
- Celková výška: 126 mm
- Celková délka: 115 mm
- Celková šířka: 115 mm
- Zapuštěné stropní svítidlo s výřezem: 10,5 cm x 10,5 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 350
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP67
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696159019
- Čistá hmotnost: 0,33 kg
- Hrubá hmotnost: 0,43 kg
- Výška: 12,6 cm
- Délka: 12,1 cm
- Šířka: 12,1 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.427

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com