

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Petronia 12 W

myGarden

2700 K

Antracit

Odolné proti vodě



17395/93/PO



## Vždy krásně prosvětlený domov

Venkovní svítidlo LED Philips Petronia je vyrobeno z odolného a vysoce kvalitního antracitového hliníku. Vyzařuje intenzivní rozptýlené světlo v teple bílém odstínu a díky senzoru pohybu se automaticky zapne, když někdo prochází kolem.

### Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii

### Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

### Pokročilé svítidlo pro venkovní použití

- Vysoce výkonná LED dioda
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

### Zvláštní vlastnosti

- Včetně senzoru pohybu pro pohodlí a bezpečí
- Odolné proti vlivům počasí
- Dlouhá životnost

# Přednosti

## Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

## Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

## Vysoce výkonná LED dioda



Venkovní svítidla Philips využívají nejnovější špičkovou technologii LED. Ta nabízí silný světelný výstup, vysokou kvalitu světla a dlouhou životnost.

## 5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

## Včetně senzoru pohybu




Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo upozorní, když jde někdo k vám. Jakmile senzor zjistí pohyb, světlo se automaticky zapne.

## Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

## Dlouhá životnost



LED svítidla Philips se pyšní životností v průměru až 25 000 hodin (což se průměrně rovná 25 letům na základě průměrného používání 3 hodiny / den při alespoň 13 000 zapnutí/vypnutí).

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Kov

## Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

### Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

### Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano

### Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

### Charakteristika světla

- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 116

### Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

### Spotřeba elektrické energie

- Spotřeba energie: 12

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,660 kg
- Celková výška: 227 mm
- Celková délka: 190 mm
- Celková šířka: 60 mm

### Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické údaje

- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 83
- Celkový světelný tok svítidla: 1200 lm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 50 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696165973
- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Hrubá hmotnost: 0,77 kg
- Výška: 24,4 cm
- Délka: 7,1 cm
- Šířka: 19,6 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.542

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)