

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo Calgary,  
60 W E27, bez žárovky

myGarden

Bez žárovky

Nerez

Odolné proti vodě

17475/47/PN



## Osvětlete si vchod automaticky

Válcové nástěnné svítidlo Philips Calgary v provedení z nerezové oceli dodá stěnám moderní vzhled. Jemně osvětlí vchod rozptýleným a hřejivým světlem. Dodává se s ním senzor pohybu, díky kterému se svítidlo automaticky zapne, když někdo projde kolem.

### **Ozdobte svou zahradu designem**

- Zvolte si moderní styl
- Zvolte si venkovní nástěnná svítidla
- Vysoce kvalitní nerezová ocel

### **Doladte styl svých venkovních prostor**

- Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

### **Zvláštní vlastnosti**

- Přívětivé a uklidňující světlo
- Snadné nastavení pro každé použití

### **Navrhnete si světelnou zahradu**

- Dekorativní venkovní osvětlení

# Přednosti

## Zvolte si moderní styl

Toto svítidlo bylo navrženo v Evropě a vyznačuje se jedinečným, charakteristickým designem, který přispěje k vytvoření venkovního prostředí s moderním vzhledem.

## Zvolte si venkovní nástěnná svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno prostřednictvím tohoto nástěnného svítidla, které se dokonale hodí pro montáž na vchodové dveře nebo na zdi terasy.

## Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli.

## Navrženo pro venkovní použití

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44. Je tedy chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji používaný ve venkovním prostředí, kam se ideálně hodí.

## Přívětivé a uklidňující světlo

Senzor pohybu se automaticky zapne, když přijdete domů, a dá vám vědět, jakmile někdo přijde.

## Jednoduchá instalace

### Dekoratívni venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. To je také důvod, proč společnost Philips přišla s nádherně dekorativními venkovními svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se elegancí a funkcí, díky nimž můžete naplno využít venkovní prostor a vtisknout mu vlastní styl.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Nerezavějící ocel
- Materiál: Sklo, Kov

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne
- Senzor pohybu: Ano

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,111 kg
- Celková výška: 190 mm
- Celková délka: 140 mm
- Celková šířka: 110 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

### Technické údaje

- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: 50 Hz, 230 V
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: -
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696176764
- Čistá hmotnost: 1,04 kg
- Hrubá hmotnost: 1,13 kg
- Výška: 20 cm
- Délka: 12,5 cm
- Šířka: 14,5 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.444

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)