

PHILIPS

Senzor pohybu
Virginia

VIRGINIA, černé

Černá

Odolné proti vodě

17476/30/PN



Vždy krásně prosvětlený domov

Tento černý senzor pohybu Philips Virginia má několik možností montáže, široký rozsah detekce a možnost volného nastavení hlavy senzoru ve dvou směrech. Nastavte si senzor podle potřeby a použijte unikátní funkci den/noc, která vám dodá večer pocit bezpečí.

Pokročilé svítidlo pro venkovní použití

- Včetně senzoru pohybu pro pohodlí a bezpečí
- Možnost manuálního ovládní

Zvláštní vlastnosti

- Různé možnosti upevnění

Ať vás světlo uvítá doma

- Jednoduchá instalace senzoru
- Vysoká maximální zátěž (1 000 W u klasických žárovek, 200 W u LED)

Zažijte venkovní osvětlení ve snadné podobě

- IP44 – odolné proti vlivům počasí
- Vysoce kvalitní syntetické materiály

Přednosti

Včetně senzoru pohybu



Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo upozorní, když jde někdo k vám. Jakmile senzor zjistí pohyb, světlo se automaticky zapne.

Možnost manuálního ovládání Různé možnosti upevnění Jednoduchá instalace senzoru



Jednoduchý postup instalace usnadňuje výběr okamžiku, kdy a na jak dlouho zapne automatický senzor svítidlo(a).

Vysoká maximální zátěž (1 000 W u klasických žárovek, 200 W u LED) IP44 – odolné proti vlivům počasí



Tento snímač Philips PIR je navržen speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Byl podroben přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Tento snímač Philips PIR je zkonstruován se stupněm krytí IP44: je chráněn proti stříkající vodě a jedná se o výrobek ideální k obecnému používání ve venkovním prostředí.

Vysoce kvalitní syntetické materiály

Tento senzor Philips PIR je vyrobený speciálně pro venkovní prostory. Je odolný a navržený pro dlouhou životnost. Je vyrobený z vysoce kvalitních syntetických materiálů.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

Odolnost

- Nominální životnost: 25 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Příslušenství
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,146 kg
- Celková výška: 94 mm
- Celková délka: 70 mm
- Celková šířka: 104 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Technologie žárovky: Nevztahuje se
- Napájení ze sítě: 50 Hz
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696176771
- Čistá hmotnost: 0,15 kg
- Hrubá hmotnost: 0,23 kg
- Výška: 11,1 cm
- Délka: 7,8 cm
- Šířka: 10,8 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.501

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com